

超速硬性・下地強化材

カチオンベースQQ-0

カチオンSBR系超速硬ポリマーセメントペースト 小口セット

①

はじめに カチオンベースQQ-0は、特殊カチオン性SBRのポリマーディスパージョンのA材と、超速硬特殊セメント系の既調合パウダーのB材とを組合せて使用する超速硬ポリマーセメントペーストです。

セメントックスCMS-0と同様の骨材粒度構成で、超速硬化と小口化を実現し、緊急補修工事や厳寒期の工事における下地強化や露出鉄筋の防錆処理に最適です。

②

特長

1. 超速硬による工期短縮
2. カチオン性SBRによる抜群の接着力
3. 鉄筋の防錆効果
4. 下地・表層部の強化効果

③

用途

1. 緊急補修や部分補修
2. 冬季・夜間などの低温時の補修工事
3. 老朽化したコンクリート構造物の表層保護やその下地調整

④

標準配合

| 品名 | 構成材料 | 内容・内訳 | セット配合・荷姿 |
|-------------------|----------|------------|----------|
| カチオンベース QQ-0 | A材(混和液) | 3.5kg×2小袋 | 20 kg/箱 |
| | B材(パウダー) | 6.5kg×2袋 | |
| カチオンベース QQ-0小口 | A材(混和液) | 1.75kg×1小袋 | 5kg/箱 |
| | B材(パウダー) | 3.25kg×1袋 | |

※カチオンベースQQ-0は、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆登録商品です。

カチオンベースQQ-0

| 日本建築仕上材工業会登録 | |
|--------------|---|
| 登録番号 | 1212017 |
| 放散等級 区分表示 | F☆☆☆☆ |
| 問合せ先 | http://www.nsk-web.org/ |

⑤

荷姿

20kg段ボール箱入り
内訳：A材(混和液) 3.5kg袋×2袋、B材(パウダー) 6.5kg袋×2袋

5kg段ボール箱入り
内訳：A材(混和液) 1.75kg袋×1袋、B材(パウダー) 3.25kg袋×1袋

オバナヤ・セメントックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6 香取ビル TEL:03-3663-7641/FAX:03-3661-0496
 名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1丁目48番地 TEL:052-851-9361/FAX:052-851-9450
 大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル TEL:06-6305-0371/FAX:06-6305-0372

⑥

標準使用量

| | |
|-------|-----------------------|
| 標準塗り厚 | 0.5 mm |
| 標準使用量 | 0.9 kg/m ² |

⑦

使用工具 刷毛、ローラー

⑧

基本物性

| 項目 | | 試験結果 | 試験方法 |
|--------|-----|------------------------|------------|
| 可使時間 | | 20 分 | — |
| 練上がり比重 | | 1.8 | JIS A 1171 |
| 圧縮強度 | 28日 | 22.6 N/mm ² | JIS A 1171 |
| 曲げ強度 | 28日 | 6.4 N/mm ² | JIS A 1171 |
| 接着強度 | 28日 | 1.5 N/mm ² | 建研式 |

試験温度: 20℃

⑨

 使用上の
注意事項

- ①一度に大量の練り置きをしないでください。
- ②混練りは、A材（混和液）にB材（パウダー）を加えるかたちで行ってください。逆にした場合、混練不能となる場合があります。
- ③粘度調整はA材（混和液）の量で調整してください。加水すると硬化遅延、硬化不良を起こす場合があります。
- ④乾燥・硬化後、表面に斑点が生じることがありますが、モルタルの性能・品質に問題はありません。
- ⑤普通ポルトランドセメントなど、他のセメントやモルタルとは絶対に混ぜないでください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート (SDS) をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。